

FM EXPERT 100/ W

Grand chariot de nettoyage FM Expert 100/ W doté d'un système de nettoyage à double seau. La meilleure solution pour les tâches de nettoyage d'envergure et exigeantes.



Référence 1.321-004.0

| Caractéristiques techniques | | |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| Code EAN | | 4054278817972 |
| Programme | | STANDARD |
| Couleur | | anthracite |
| Quantité | Pièce(s) | 1 |
| Poids sans accessoires | kg | 28,5 |
| Poids d'emballage | kg | 34 |
| Dimensions (L × I × h) | mm | 1518 × 653 × 1020 |
| Dimensions, emballé | mm | 1134 × 584 × 438 |

Équipement

Collecte de déchets

Standard.

KARCHER



Module d'élimination avec un angle de hauteur ajustable à 30° pour un vidage facile

Le tiroir de 16 l amovible est réglable en hauteur et accessible des deux côtés

Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage

KARCHER

ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/W 1.321-004.0





























| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|------------|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | <u> </u> | | |
| Disposal | | | | |
| Support pour sac poubelle sans poignée | 1 | 2.855-225.0 | Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage. | ž = |
| Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l | 2 | 2.855-280.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain. | - |
| Pédale pour Expert et ExpertPro | 3 | 2.855-242.0 | Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort. | |
| Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l | 4 | 2.855-267.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets. | |
| Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l | 5 | 2.855-268.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets. | |
| Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l | 6 | 2.855-269.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets. | |
| Sac avec fermeture éclair rouge 120L | 7 | 6.999-160.0 | Sac à déchets en plastique. Compatible avec les chariots Clean Liner Classic. | |
| Sac avec fermeture éclair bleu 120L | 8 | 6.999-161.0 | | |
| Storage | | • | | |
| Kit tiroir 16 l | 9 | 2.855-234.0 | Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | - |
| Support de tiroir, fermé | 10 | 2.855-246.0 | Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert. | - |
| Kit plateau | 11 | 2.855-291.0 | Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | |
| Clip de couleur, bleu | 12 | 2.855-294.0 | Le clip de couleur bleue peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif. | - |
| Clip de couleur, rouge | 13 | 2.855-295.0 | Le clip de couleur rouge peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif. | - |
| Couvercle, grand | 14 | 2.855-231.0 | Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré. | |

 $[\]blacksquare$ Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels.



ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/W 1.321-004.0



























| - |
|----|
| 28 |

| | | Référence | Descriptif | | |
|---------------------------------|----|-------------|--|--|--|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | | |
| Storage | | | | | |
| Couvercle, petit | 15 | 2.855-232.0 | Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté. | | |
| Kit tiroir 8 I | 16 | 2.855-233.0 | Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | | |
| Kit tiroir 31 l | 17 | 2.855-235.0 | Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | | |
| FlexoBox | 18 | 2.855-237.0 | Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied. | | |
| FlexoTray | 19 | 2.855-238.0 | Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion. | | |
| Seau multifonction 12 l | 20 | 2.855-239.0 | Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage. | | |
| Support de tiroir, ouvert | 21 | 2.855-245.0 | Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro. | | |
| Support pour seau multifonction | 22 | 2.855-253.0 | Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins. | | |
| Clé pour couvercle | 23 | 2.855-257.0 | Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable. | | |
| Couvercle seau 12 l | 24 | 2.855-264.0 | Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l. | | |
| Couvercle seau 6 l | 25 | 2.855-265.0 | Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l. | | |
| Porte-documents porte | 26 | 2.855-270.0 | Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage. | | |
| Basket with bottle insert | 27 | 6.999-290.0 | Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles. | | |
| Set clip painted (8x-2) | 28 | 9.212-802.0 | | | |

 $[\]blacksquare$ Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels.



ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/W 1.321-004.0



























| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|---|---|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | Ť |
| Cleaning | | | | Г |
| Support presse d'essorage | 29 | 9.212-801.0 | Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle. | |
| Seau 6 I | 30 | 9.212-800.0 | Un petit seau d'une contenance de 6 l convient idéalement pour le nettoyage des surfaces. | - |
| Fixation | | <u>'</u> | | |
| Barrette pour FlexoLink | 31 | 2.855-226.0 | La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage. | ı |
| Kit profile angle | 32 | 2.855-247.0 | Profil d'angle de cadre en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate avec grandes et petites plaques de base. | ı |
| FlexoLink S | 33 | 2.855-255.0 | Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et plumeaux antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm. | ı |
| Support presse d'essorage | 34 | 2.855-260.0 | Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle. | 1 |
| FlexoLink XL | 35 | 2.855-261.0 | La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot. | Ī |
| Profilé de recouvrement | 36 | 2.855-266.0 | Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base. | ı |
| Module d'extension du châssis de base | 37 | 2.855-279.0 | La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour $2 \times$ seaux de $6 \mid$ ou $1 \times$ seau de $12 \mid$ ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB $30/1$ Li-lon ou BR $30/1$ C Bp. | ı |
| FlexoDock | 38 | 2.855-241.0 | Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau. | [|
| Kit FM profile centre | 39 | 2.855-248.0 | Profil de cadre central en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate. | [|
| FlexoLink M | 40 | 2.855-254.0 | La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport. | [|
| Module d'extension à châssis de base repliable | 41 | 2.855-273.0 | Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp. | [|
| Paroi latérale pour ExpertPro | 42 | 2.855-290.0 | Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes. | 1 |

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.

KARCHER

ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/W 1.321-004.0

























| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|---|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | · | t |
| Fixation | | | | |
| Amortisseur couvercle, petit | 43 | 2.855-318.0 | Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles. | |
| Tool holder BR30/1 | 44 | 2.855-319.0 | BR 30/1 Tool pour la fixation de l'autolaveuse aspirante compacte BR 30/1 C Bp sur le chariot FlexoMate. | |
| Support de tablette pour FlexoMate | 45 | 9.212-038.0 | Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan. | |
| FM key door | 46 | 9.212-803.0 | Les portes du chariot de nettoyage FlexoMate peuvent être fermées à l'aide d'une clé pratique. Le contenu est ainsi protégé contre tout accès indésirable. | |
| FM door large | 47 | 9.212-804.0 | Grande porte longue permettant de verrouiller simplement et aisément le chariot de nettoyage. | |
| FM door small | 48 | 9.212-805.0 | Une petite porte convient idéalement pour les chariots FlexoMate en combinaison avec le système FlexoBox adéquat. | |
| Wheels | ' | | | |
| Roulette pivotante sans frein Std. D125 | 49 | 2.855-298.0 | Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles. | ŀ |
| Roulettes pivotantes avec frein Std. D125 | 50 | 2.855-299.0 | Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles. | |
| Pare-chocs | 51 | 2.855-300.0 | Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot. | |
| Push handles | | <u>'</u> | | |
| Poignée de poussée Classic | 52 | 2.855-243.0 | Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink. | • |
| FlexoGrip | 53 | 2.855-244.0 | La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur. | |
| Single- & double buckets | ' | | | |
| Presse Wiz | 54 | 9.212-084.0 | Presse à plat avec épaisseur et bagues réglables et levier en aluminium. | |
| Presse Tec | 55 | 9.212-173.0 | Presse à mâchoires avec manche en aluminium | |
| UTENSILS | | | | |
| Safety | | | | |
| Tuyau Idro | 56 | 9.212-030.0 | Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm. | |