

## FM EXPERTPRO 100/ W TP

Le plus grand de nos chariots de nettoyage FM ExpertPro 100/ W Tp pour les tâches de nettoyage d'envergure. Système à double seau avec plateau de rallonge pliable, gestion efficace des déchets et espace de rangement sécurisé.



Référence **1.321-010.0**

### Caractéristiques techniques

|                        |          |                   |
|------------------------|----------|-------------------|
| Code EAN               |          | 4054278818535     |
| Programme              |          | STANDARD          |
| Couleur                |          | anthracite        |
| Quantité               | Pièce(s) | 1                 |
| Poids sans accessoires | kg       | 46                |
| Poids d'emballage      | kg       | 51,6              |
| Dimensions (L × l × h) | mm       | 1831 × 650 × 1062 |
| Dimensions, emballé    | mm       | 1134 × 584 × 623  |

### Équipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Collecte de déchets       | ■ |
| Chariot fermé avec portes | ■ |

■ Standard.



**FlexoGrip : réglable en hauteur pour plus d'ergonomie, soulage ainsi les épaules et les poignets**

**Pédale pour une ouverture rapide et facile du couvercle sur le module d'élimination**

**Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène**

## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP


### 1.321-010.0



|                                                  |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS                        |    |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Disposal                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Pédale pour Expert et ExpertPro                  | 1  | 2.855-242.0 | Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort.                                                                                                         | ■ |
| Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l  | 2  | 2.855-269.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.       | ■ |
| Support pour sac poubelle sans poignée           | 3  | 2.855-225.0 | Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage.                                                        | □ |
| Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l | 4  | 2.855-267.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets. | □ |
| Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l  | 5  | 2.855-268.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.        | □ |
| Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l  | 6  | 2.855-280.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain.         | □ |
| Sac avec fermeture éclair rouge 120L             | 7  | 6.999-160.0 | Sac à déchets en plastique. Compatible avec les chariots Clean Liner Classic.                                                                                                                   | □ |
| Sac avec fermeture éclair bleu 120L              | 8  | 6.999-161.0 |                                                                                                                                                                                                 | □ |
| Storage                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Couvercle, grand                                 | 9  | 2.855-231.0 | Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré.                                                                                                    | ■ |
| Kit tiroir 16 l                                  | 10 | 2.855-234.0 | Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.                                   | ■ |
| Support de tiroir, ouvert                        | 11 | 2.855-245.0 | Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro.                             | ■ |
| Kit plateau                                      | 12 | 2.855-291.0 | Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts.                                                                                                         | ■ |
| Clip de couleur, bleu                            | 13 | 2.855-294.0 | Le clip de couleur bleue peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif.                                                                           | ■ |
| Clip de couleur, rouge                           | 14 | 2.855-295.0 | Le clip de couleur rouge peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif.                                                                           | ■ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP 1.321-010.0



|                                         |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>    |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Storage</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Couvercle, petit                        | 15 | 2.855-232.0 | Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Kit tiroir 8 l                          | 16 | 2.855-233.0 | Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Kit tiroir 31 l                         | 17 | 2.855-235.0 | Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.                                            | <input type="checkbox"/> |
| FlexoBox                                | 18 | 2.855-237.0 | Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| FlexoTray                               | 19 | 2.855-238.0 | Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Seau multifonction 12 l                 | 20 | 2.855-239.0 | Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage.                      | <input type="checkbox"/> |
| Support de tiroir, fermé                | 21 | 2.855-246.0 | Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert.                          | <input type="checkbox"/> |
| Support pour seau multifonction         | 22 | 2.855-253.0 | Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins. | <input type="checkbox"/> |
| Clé pour couvercle                      | 23 | 2.855-257.0 | Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Couvercle seau 12 l                     | 24 | 2.855-264.0 | Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Couvercle seau 6 l                      | 25 | 2.855-265.0 | Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Porte-documents porte                   | 26 | 2.855-270.0 | Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Rondelle pour pousser pour ouvrir (10x) | 27 | 6.400-019.0 | Pièce de rechange pour remplacer une rondelle cassée.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Basket with bottle insert               | 28 | 6.999-290.0 | Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP

### 1.321-010.0



|                                                |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                               |                                     |
|------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>           |    |             |                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Storage</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                          |                                     |
| Set clip painted (8x-2)                        | 29 | 9.212-802.0 |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Cleaning</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                          |                                     |
| Support presse d'essorage                      | 30 | 9.212-801.0 | Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle.                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seau 6 l                                       | 31 | 9.212-800.0 | Un petit seau d'une contenance de 6 l convient idéalement pour le nettoyage des surfaces.                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fixation</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                          |                                     |
| Barrette pour FlexoLink                        | 32 | 2.855-226.0 | La barrette sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage.                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit profile angle                              | 33 | 2.855-247.0 | Profil d'angle de cadre en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate avec grandes et petites plaques de base.                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit FM profile centre                          | 34 | 2.855-248.0 | Profil de cadre central en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate.                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FlexoLink S                                    | 35 | 2.855-255.0 | Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et plumeaux antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm.                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Support presse d'essorage                      | 36 | 2.855-260.0 | Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle.                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FlexoLink XL                                   | 37 | 2.855-261.0 | La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot.                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Profilé de recouvrement                        | 38 | 2.855-266.0 | Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base.                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Module d'extension à châssis de base repliable | 39 | 2.855-273.0 | Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Paroi latérale pour ExpertPro                  | 40 | 2.855-290.0 | Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes.                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FM door large                                  | 41 | 9.212-804.0 | Grande porte longue permettant de verrouiller simplement et aisément le chariot de nettoyage.                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FlexoDock                                      | 42 | 2.855-241.0 | Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau.                                                         | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP

### 1.321-010.0



|                                           |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Fixation</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| FlexoLink M                               | 43 | 2.855-254.0 | La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport.                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Module d'extension du châssis de base     | 44 | 2.855-279.0 | La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 x seaux de 6 l ou 1 x seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp. | <input type="checkbox"/> |
| Amortisseur couvercle, petit              | 45 | 2.855-318.0 | Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Tool holder BR30/1                        | 46 | 2.855-319.0 | BR 30/1 Tool pour la fixation de l'autolaveuse aspirante compacte BR 30/1 C Bp sur le chariot FlexoMate.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Support de tablette pour FlexoMate        | 47 | 9.212-038.0 | Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| FM key door                               | 48 | 9.212-803.0 | Les portes du chariot de nettoyage FlexoMate peuvent être fermées à l'aide d'une clé pratique. Le contenu est ainsi protégé contre tout accès indésirable.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| FM door small                             | 49 | 9.212-805.0 | Une petite porte convient idéalement pour les chariots FlexoMate en combinaison avec le système FlexoBox adéquat.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wheels</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Roulette pivotante sans frein Std. D125   | 50 | 2.855-298.0 | Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.                                                                                                                                    | ■                        |
| Roulettes pivotantes avec frein Std. D125 | 51 | 2.855-299.0 | Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.                                                                                                                                    | ■                        |
| Pare-chocs                                | 52 | 2.855-300.0 | Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Push handles</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| FlexoGrip                                 | 53 | 2.855-244.0 | La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur.                                                                                                                                           | ■                        |
| Poignée de poussée Classic                | 54 | 2.855-243.0 | Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Single- &amp; double buckets</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Presse Wiz                                | 55 | 9.212-084.0 | Presse à plat avec épaisseur et bagues réglables et levier en aluminium.                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Presse Tec                                | 56 | 9.212-173.0 | Presse à mâchoires avec manche en aluminium                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP  
1.321-010.0



|            |    | Référence   | Descriptif                              |                          |
|------------|----|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| UTENSILS   |    |             |                                         |                          |
| Safety     |    |             |                                         |                          |
| Tuyau Idro | 57 | 9.212-030.0 | Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.